


## M\_026 **Opty**

250 ml / h: 95 mm / Ø 82 mm







Henkeldruck Druck auf der Innerseite Bodendruck außen - 50 x 20 mm

- Ø 30 mm

- Ø 35 mm

Wie sollten die Projekte für den Druck vorbereitet werden

## Bedeutung






<sup>\*</sup>Für Projekte mit Transferdruckverfahren außerhalb unserer Standarddruckfläche bitte unser Beratungsteam kontaktieren.

## M\_026 **Opty**

200 ml / h: 67 mm / Ø 82 mm



Druck auf der Innerseite Bodendruck innen Bodendruck außen

- 40 x 15 mm
- Ø 30 mm
- Ø 35 **mm**

Wie sollten die Projekte für den Druck vorbereitet werden

## Bedeutung





<sup>\*</sup>Für Projekte mit Transferdruckverfahren außerhalb unserer Standarddruckfläche bitte unser Beratungsteam kontaktieren.